



## BALANCES D'ANALYSE 320XR

### Caractéristiques :

- Look High-Tech, moderne et conviviales
- Temps de réaction très rapide
- Préparation aisée des échantillons
- Sauvegarde de la configuration utilisateur (MUM)
- **SCS (Système de Calibrage Intégré)**
- **Traçabilité des calibrages**
- **Essai de reproductibilité automatique (ART)**
- **Correction de la flottabilité (Poussée de l'air)**
- Boîtier robuste en aluminium coulé ; Cage de pesée en verre ; Pesage sous la balance
- Capteur à pot magnétique
- Affichage cristaux liquides ou fluorescent
- Qualité suisse avec 2 ans de garantie
- Sortie RS 232 / V 24 bi-directionnelle
- SAV mondial, up-grading via Internet
- Cage de pesée ambidextre (Ergonomie)
- Horodateur

**Fonctions intégrées :** Pesage ; Pourcentage ; BPL ; Densité ; Conversion d'unité ; Facteur ; Grammage ; Total net ; Total lot ; Pesée dynamique ; Statistiques ; Contrôle +/-

**Calibrage de pipette (conforme aux normes ISO, DIN et NCCLS) ; Pesée différentielle (500 échantillons mémorisables)**

<i>Modèle</i>	<i>Portée (en g)</i>	<i>Précision (en mg)</i>	<i>Plateau (mm)</i>
<b>XR 125 SM</b>	125	0,01	Ø: 80
<b>XR 125 SM-FR</b>	41	0,01	Ø: 80
	225	0,1	
<b>XR 205 SM-DR</b>	92	0,01	Ø: 80
	205	0,1	
<b>XR305 A</b>	305	0,1	Ø: 80
<b>XR405 A</b>	405	0,1	Ø: 80
<b>XR405 A-FR</b>	102	0,1	Ø: 80
	405	1	

### A.T.P.

145 Rue des Martyrs de la Libération – 69310 PIERRE-BENITE

Tel : 04 78 51 23 28 – Fax : 04 78 50 27 18 – Email : [atp-lyon@atp-pesage.fr](mailto:atp-lyon@atp-pesage.fr) Site : [www.atp-pesage.fr](http://www.atp-pesage.fr)

[Document non contractuel sujet à modifications sans préavis- Rev 10]